


技术参数

间距: 1.25
 温度范围: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20m Ω
 绝缘电阻: 100M Ω
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	
X	± 0.2
X.X	± 0.1
X.XX	± 0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	$\pm 5.0^{\circ}$
X.X°	$\pm 3.0^{\circ}$
X.XX°	$\pm 1.0^{\circ}$

视角 / Projection



标记	变更内容	签名	年月日
绘图	Lin L	230509	
审核	Lin R	230509	
工艺		批准	Lin R 230509

材料 / Material

- ① 塑座: LCP 本色
- ② 接触针: 磷铜 (镀锡)
- ③ 焊片: 磷铜 (镀锡)

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张

兆星精密电子 (深圳) 有限公司

品名 / ProduceName

GH1.25 卧贴 4P

型号 / Model

ZX-GH1.25-WT4P