





高推柄 High handle



平推柄 short handle



开关特性：

1. 电流规格：切换时 : 25mA@24VDC
2. 接触电阻 : 50M Max
3. 绝缘电阻 : 100M @250VDC
4. 绝缘强度 : 500VAC/1min
5. 操作力度 : 1000gf Max
6. 电气寿命 : 2000次
7. 适用温度 : -20 to 80 (无结冰)
8. 焊接要求 :

 - 手工焊接: 320 不超过2秒 (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260 不超过5秒

在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

9. 开关出厂处于断开状态

材料：

- 盖子 : PBT塑料 (红色或蓝色)
- 底座 : PBT塑料 (黑色)
- 操作杆 : PBT塑料 (白色)
- 灌封胶 : 环氧树脂
- 端子 : 镀锡磷青铜, 触点镀金3μ" (或整体镀金1μ")
- 电镀 : (全金/半锡金)

| | | | | angle | ±2° | | design | date | name | DA-06-R |
|--------|--------|----------|-------------------------|-------|-------|--|-----------------|------|------|----------------|
| | | | | 10~30 | ±0.30 | | Review | date | name | |
| | | | | 5~10 | ±0.20 | | Approved | date | name | |
| | | | | ~ 5 | ±0.10 | | Drawing number: | | | |
| modify | Review | Approved | Tolerance not specified | | | | Proportion | 1:1 | unit | mm gape number |
| | | | | | | | | | | |

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

DA-06-R

Page A4