




高推柄 High handle





DSDP -xx-

Color
Red: Blank
Blue: B



平推柄 Short handle



开关特性：

- 1、开关容量 : 25mA@24VDC
 - 2、接触电阻 : 50M max
 - 3、绝缘电阻 : 100M @250VDC
 - 4、绝缘强度 : 500VAC /1min
 - 5、操作力度 : 1000gf Max
 - 6、电气寿命 : 2000次
 - 7、适用温度 : -20 to 80 (无结冰)

8、焊接要求：
手工焊接：320 不超过2秒

(30瓦烙铁max.)
波峰焊：260 不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

9. 开关出厂处于断开状态

材料

盖子：PBT塑料（红色或蓝色）
底座：PBT塑料（黑色）
操作杆：PBT塑料（白色）
灌封胶：环氧树脂
端子：镀锡磷青铜，触点“
镀金 3μ ”（或整体镀金 1μ ）
电镀：（全金/半镀金）

			angle	$\pm 2^\circ$		design	date	name	DSDP-06-R
			10~30	± 0.30	Review	date			
			5~10	± 0.20	Approved	date			
			~ 5	± 0.10	Drawing number:				
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4