







高推柄 High handle



DSDP - xx - x


PIN數選項(N)

Color
Red: Blank
Blue: B



电路图

Poles(N)	A (mm)
01	3.54
02	6.64
03	9.18
04	11.72
05	14.26
06	16.80
07	19.34
08	21.88
09	24.42
10	26.96
12	32.04



PCB开孔

开关特性：

- 1、开关容量：25mA@24VDC
- 2、接触电阻：50MΩ max
- 3、绝缘电阻：100MΩ@250VDC
- 4、绝缘强度：500VAC /1min
- 5、操作力度：1000gf Max
- 6、电气寿命：2000次
- 7、适用温度：-20℃ to 80℃ (无结冰)
- 8、焊接要求：
手工焊接：320℃ 不超过2秒
(30瓦烙铁max.)
波峰焊：260℃ 不超过5秒，在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态

材料：
盖子：PBT塑料 (红色或蓝色)
底座：PBT塑料 (黑色)
操作杆：PBT塑料 (白色)
灌封胶：环氧树脂
端子：镀锡磷青铜，触点镀金3μ (或整体镀金1μ)
电镀：(全金/半锡金)

			angle	±2°		design	date		name	DSDP-08-R
			10~30	±0.30		Review	date			
			5~10	±0.20		Approved	date		name	
			~ 5	±0.10	Drawing number:					
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number		A4