



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
    1. 额定电流: 5.0A
    2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
    3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
    4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
  - 二、机械性能:
    1. 插入力: 5~20N
    2. 拔出力: 8~20N
    3. 使用寿命: 10000次, 拔出力 6N MIN
  - 三、材料: MATERIAL
    1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
    2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
    3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
    4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
  - 四、电镀: FINISH
    1. 端子: 接触点镀金3U"MIN  
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
    2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)
  - 五、电镀品需做盐雾测试: 盐雾面积达到95%以上.
  - 六、SMT回流焊(峰值260°C±5°C)不能起泡, 溶胶, 变色不良(变形在公差范围内)
  - 七、工作温度: -40°C~+85°C

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图 PRODUCT CHART ENG 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		<h2 style="margin: 0;">深圳市精拓金电子有限公司</h2>							
X.	±0.30	X.	±5.°	单位	MM	制图	林展升	制图料号	918-648K2027Y30009
.X	±0.25	.X	±2.°	UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
.XX	±0.15	.XX	±1.°	比例	1:1	审核	郭志富	产品名称	TYPE C3.1 母座13.7 直立式无弹四脚DIP/LCP 16PIN
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	SCALE		CHKD		PRODUCT NO.	
				日期	2019.11.23	核准	黄国荣	画法	
				DATE		APPD		版本	A0
								VER	