






- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material:Wafer LCP ,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated



截面 A-A




印制线路板



Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-1.25-2PLT-X	1.25	3.10	7.30
3	HC-1.25-3PLT-X	2.50	4.35	8.60
4	HC-1.25-4PLT-X	3.75	5.60	9.80
5	HC-1.25-5PLT-X	5.00	6.85	11.10
6	HC-1.25-6PLT-X	6.25	8.10	12.30
7	HC-1.25-7PLT-X	7.50	9.35	13.60
8	HC-1.25-8PLT-X	8.75	10.60	14.90
9	HC-1.25-9PLT-X	10.00	11.85	16.10
10	HC-1.25-10PLT-X	11.25	13.10	17.30
11	HC-1.25-11PLT-X	12.50	14.35	18.60
12	HC-1.25-12PLT-X	13.75	15.60	19.85
13	HC-1.25-13PLT-X	15.00	16.85	21.10
14	HC-1.25-14PLT-X	16.25	18.10	22.35
15	HC-1.25-15PLT-X	17.50	19.35	23.60
16	HC-1.25-16PLT-X	18.75	20.60	24.85
17	HC-1.25-17PLT-X	20.00	21.85	26.10
18	HC-1.25-18PLT-X	21.25	23.10	27.35
19	HC-1.25-19PLT-X	22.50	24.35	28.60
20	HC-1.25-20PLT-X	23.75	25.60	29.85

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE			制 图
DIM	TOL		DRAWING
X.X	±0.30		审 核
X.XX	±0.20		CHECK
X.XXX	±0.10		批 准
Angle	±3.0°		APPROVAL
序号	变更内容	日期	比例
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	SCALE
			投 影
			Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	1.25-立贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-1.25-NPLT-X	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1