


SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 3A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperature Range: -25°C ~ +85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、 Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- 7、 Material: Housing Nylon66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2Y	2.00	7.00	3.00
3	HC-PHB-2x3Y	4.00	9.00	3.00
4	HC-PHB-2x4Y	6.00	11.00	5.30
5	HC-PHB-2x5Y	8.00	13.00	6.30
6	HC-PHB-2x6Y	10.00	15.00	8.30
7	HC-PHB-2x7Y	12.00	17.00	8.30
8	HC-PHB-2x8Y	14.00	19.00	12.30
9	HC-PHB-2x9Y	16.00	21.00	12.30
10	HC-PHB-2x10Y	18.00	23.00	12.30
11	HC-PHB-2x11Y	20.00	25.00	16.30
12	HC-PHB-2x12Y	22.00	27.00	16.30
13	HC-PHB-2x13Y	24.00	29.00	16.30
14	HC-PHB-2x14Y	26.00	31.00	16.30
15	HC-PHB-2x15Y	28.00	33.00	16.30
16	HC-PHB-2x16Y	30.00	35.00	16.30
17	HC-PHB-2x17Y	32.00	37.00	16.30
18	HC-PHB-2x18Y	34.00	39.00	16.30
19	HC-PHB-2x19Y	36.00	41.00	16.30
20	HC-PHB-2x20Y	38.00	43.00	16.30

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PHB (2.0) 双排孔座	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PHB-2xNY	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1