


客户编码		发行日期	2023/3/5			
客户物料编码		客户规格型号	4*6-8.2MH-0.05线 长脚黑色UL			
样如物料编码	XR4*6-822K-L	样如规格型号	XR4*6-822K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/5			
外观尺寸mm	 正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW 点胶 <td> A </td> <td> 6.0 MAX </td> <td> E </td> <td> 2.0±0.5 </td>		A	6.0 MAX	E	2.0±0.5
B			8.5 MAX			
C			0.5±0.1			
D			15.0±2.0			
标识						
原理图			 * STRAT			

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.05mm	631.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	8.2mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	8.24
直流电阻DCR	68.7Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	52.90
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 30mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230303-7506