


客户编码		发行日期		2023/3/5			
客户物料编码		客户规格型号		4*6-22MH-0.04线 长脚黑色UL			
样如物料编码		样如规格型号		XR4*6-223K-L			
送样数量		送样日期		2023/3/5			
外观尺寸 mm				A	6.0 MAX	E	2.0±0.5
				B	8.5 MAX		
				C	0.5±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识 原理图 			
绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.04mm	1040.5T	圈数参考	平整密绕	
注意事项 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶							
测试项目	电性范围		测试条件		测试仪器	参考值	
电感量L	22mH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	22.00	
直流电阻DCR	187.7Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	144.40	
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 20mA 1KHz/0.25V		TH2829A		
物料	规格型号			备注	生产厂家	用量	
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2			镁锌材质	HUAZHONG	K	
漆包线	2UEW(155度)				GANYUE	Kg	
导针	0.50mm CP线				BAICHUAN	Kg	
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管				XINGQI	m	
	Φ4.5 UL黑色扁管				XINGQI	m	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤				QI FU	Kg	
无铅锡	无铅锡条				SONGBEN	Kg	
作业流程							
产品包装							
包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							
标识示意图				包装示意图			
				制表 黄禾香 审核 饶平 确认 钟翠兰			