



客户编码			发行日期	2023/3/31								
客户物料编码			客户规格型号	10*16-10UH-0.5线								
样如物料编码	XR10*16-100K-L		样如规格型号	XR10*16-100K-L								
送样数量	0PCS		送样日期	2023-03-23								
外观尺寸 mm	 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW			A	12.0 MAX	E	5.0±0.5					
				B	20.0 MAX							
				C	0.75±0.1							
				D	15.0±2.0							
				标识								
	原理图											
绕线结构表												
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式							
N1	S	F	2UEW-0.5mm	15.5TS	圈数参考	平整密绕						
注意事项												
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管												
测试项目	电性范围		测试条件		测试仪器	参考值						
电感量L	10uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	10.50						
直流电阻DCR	41.3mΩ MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	31.80						
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 3.8A 1KHz/0.25V		TH2829A							
物料	规格型号		备注		生产厂家	用量						
导针	0.75mm CP线				BAICHUAN	Kg						
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5		镁锌材质		HUAZHONG	K						
漆包线	QA-1(2UEW)/155				CHANGDA	Kg						
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管				XINGQI	m						
	Φ11mm UL黑色扁管				XINGQI	m						
接脚胶	FK661 黑胶 无卤				QI FU	Kg						
无铅锡	无铅锡条				SONGBEN	Kg						
作业流程												
产品包装												
包装代码												
包装标识												
包装物料												
包装尺寸												
包装说明												
标识示意图			包装示意图									
			<table border="1"> <tr> <td>制表</td> <td>黄禾香</td> </tr> <tr> <td>审核</td> <td>饶平</td> </tr> <tr> <td>确认</td> <td>钟翠兰</td> </tr> </table>				制表	黄禾香	审核	饶平	确认	钟翠兰
制表	黄禾香											
审核	饶平											
确认	钟翠兰											