


电路图  
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图  
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.35±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	复银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:	
							12*12*8.5插件	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	1:1	GENERAL TOLERANCE		ZX-QC1212-8.5CJ
设计 DESIGN				2021.06.01	单位 UNIT	≥0~2<	±0.10	
审核 CHECKED				2021.06.01	重量 WEIGHT	≥2~5<	±0.25	
批准 APPROVED				2021.06.01	角度 ANGLE	≥5	±0.30	
							±0.5°	

名称/NAME:  
12\*12\*8.5插件

型号/MODEL:  
ZX-QC1212-8.5CJ

兆星精密电子（深圳）有限公司