



RoHS

复核日期签名




技术特性

温度范围: Temp. range $-65\sim+165^{\circ}\text{C}$ (PE Cable $-40\sim+105^{\circ}\text{C}$)
特性阻抗: Impedance 50Ω
频率范围: Frequency Range $\text{DC}\sim 0\sim 6\text{GHz}$
耐压: Withstand Voltage 1000V rms (海平面最小值)
接触电阻: Contact resistance
内导体之间: Center Contact $\leq 3\text{ m}\Omega$
外导体之间: Outer Contact $\leq 2\text{ m}\Omega$
绝缘电阻: Insulation resistance $\geq 5000\text{ M}\Omega$
插入损耗: Insertion loss $\leq 0.15\text{ dB}@6\text{GHz}$

产品包装方式:
1, PE袋套装 每包100PCS
2, 外箱封装 每箱2K-5K 按照实际需求来定

未标注公差
公差标准
 $\leq 10 \pm 0.1$
 $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$
 $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$
Angle $\pm 3^{\circ}$



STA · 思大

产品名称	物料号
SMA (母) 反极弯式PCB板插座	RPSMA-KWE (外螺纹内针)
审核	作图
图号	STA01-0707-002
单位	系统编号
MM	1.01.0027