

PRODUCT-DETAILS

S202M-B6DC

S202M-B6DC Miniature Circuit Breaker - 2P - B - 6 A



概要信息

产品型号	S202M-B6DC
产品ID	2TAZ112200R0065
目录说明	S202M-B6DC Miniature Circuit Breaker - 2P - B - 6 A
详细描述	Miniature Circuit Breaker - S200MDC - 2P - B - 6 A

技术参数

标准	IEC/EN 60898-2 GB 10963 IEC/EN 60947-2 GB 14048
脱扣特性	B
额定电压 (U_r)	440 V
额定工作电压	440 V DC
额定绝缘电压 (U_i)	440 V
额定冲击耐受电压 (U_{imp})	4 kV
输入电压类型	DC
额定电流 (I_n)	6 A
额定短路容量	(400 V) 10 kA

额定极限短路分断容量 (I_{cu})	(440 V DC) 10 kA
额定限制短路电流 (I_{nc})	(400 V) 10 kA
频率 (f)	0...0 Hz
额定频率 (f)	0-0 Hz
功率损耗	4.06 W
限能等级	3
极数	2
保护极数	2
过电压类别	III
脱扣器类型	B
提供的选项	DC application
Accessories Available	Yes
连接容量	Flexible 0 ... 25 mm ² Rigid 0 ... 35 mm ²

环境条件

环境温度	-25...55 °C
周围环境温度	Operation -25...55 °C
防护等级	IP20
污染等级	3
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

尺寸

宽度(模块化垫片数)	2
产品净宽	0.035 m
产品净高	0.088 m
产品净深	0.044 m
产品净重	0.250 kg
内深 (t_2)	69 mm

订货信息

最小起订量	1 piece
1级包装单元	carton 6 piece
1级包装 总重	1.381 kg

认证及声明 (文件编码)

符合性声明 - CE	No declaration needed
------------	-----------------------

Installation	
说明书和手册	No document needed

Popular Downloads	
数据手册，技术资料	No document needed

分类	
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362010
e级	V11.0 : 27141901
对象分类代码	F

分类	
低压产品及系统 → 线路保护产品 → Miniature Circuit Breakers MCBs → 微型断路器	

