





RoHS



### 技术参数:

1. 做用温度:  $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V 漏电流 $0.5\text{mA}$
6. 动作力:  $260\pm 50\text{gf}$ ;
7. 开关行程:  $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;
10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。



| 5  | 散件 | 1  | H62黄铜 T=0.3 |              |
|----|----|----|-------------|--------------|
| 4  | 底座 | 1  | PPA 黑色      |              |
| 3  | 簧片 | 1  | 覆银          |              |
| 2  | 支架 | 1  | 冷轧钢带 T=0.4  | Cu/Bp: 0.502 |
| 1  | 帽头 | 1  | PPA 黑色      |              |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材 料         | 附 注          |

浙江富港电子有限公司

[illegible]