





备注:

- 1.1 材质: LCP+30%GF UL94V-0
- 1.1 胶芯: 高导铜 C7025, T=0.15mm; 锅底500" MIN.
- 1.2 端子: 接触区域镀金 (Au 1u") 焊接处镀锡60/P
- 1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍500" MIN
- 1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;
- 2.1 主要特性:
- 2.1 额定电流: 5A
- 2.2 接触阻抗: 40m Ω E MAX(初始值)
50m Ω MAX(测试后)
- 2.3 耐压阻抗: 100M Ω E MIN
- 2.4 额定电压: 100V AC R.M.S.
- 2.6 整体插入力: 5~20N (耐久后)
- 2.6 整体拔出力: 8~20N (耐久后)
- 2.7 耐久: 10000次
- 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260 $\pm$ 5), 塑胶不能有起泡, 翘胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围内;
- 2.9 产品须做盐雾测试, 盐雾面积达到95%以上;
- 3.0 盐雾测试: 48H MIN
- 3.1 工作温度: -30 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C








PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A2	SSTXp1
A3	SSTXn1
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A10	SSRXn2
A11	SSRXp2
	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B11	SSRxp1
B10	SSRxn1
B9	VBUS
B8	SBUS2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B3	SS1Xn2
B2	SS1Xp2
GND	GND

深圳市连欣科技有限公司	
品名 (ITEM NO)	TYPE C 24P立贴10.0H母座带小脚 (六脚)
料号 (PART NO)	XUBF-0338-1006
模号 (MODEL NO)	CCT30924-03B


图号 (DWG. NO)		单位 (UNIT) : MM
版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2015. 06. 09	 
设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)	~	X. X X. XX X. XXX X. ° X. X° ±5° ±2°
核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant



- 备注:
1. 把上下裁带送入裁带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式投入下载带中, 并启动卷带机进行卷装 (每卷包600PCS、备品2PCS), 卷装完成后需用上带捆绕最少200CM;
 2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴物料和RoHS标签装入纸箱内; 每箱装10盘
 3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
 4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
 5. 上裁带剥离力: 0.2-1.2N.;

包装示意图:



深圳市连欣科技有限公司

品名 (ITEM NO)	卷带10盘+产品6 K装	图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
料号 (PART NO)	XUBF-0338-1006	版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
型号 (MODEL NO)	N/A	日期 (DATE)	2015. 06. 09	公差
		设计 (DESIGN)		未注公差
		审核 (CHECKED)	~	TOLERANCE UNSPECIFIED
		核准 (APPROVED)		X.X ±0.30
				X.XX ±0.20
				X.XXX ±0.10
				X.X° ±2°