







注：本板为禁止运输、复制、编辑文件，以及用其内容进行交流



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
...
20	47.50	52.50

- 技术要求:
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
 - 2、接插件: 黄铜镀锡
 - 3、接插电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 5、额定电压: 250V AC DC
 - 6、额定电流: 3.0A AC DC
 - 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
 - 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim+105^{\circ}$
 - 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 $260\pm 8^{\circ}$, 时间 2.5 ± 0.5 秒
 - 10、铅和镉等六大有害物质含量符合环保要求

How to order

品牌款式 MXXH - 254 - XXP - XXX - X - X

间距 板数 1单排 2双排

0象牙白 Y黄色

A: 镀锡铜 B: 镀金 ...定制电镀

LT: 立贴 WT: 贴片 LG: 立贴带扣 W/G: 贴片带扣

C: 黑色 M: 绿色 R: 红色 ...其他颜色 E: 蓝色

GENERAL TOLERANCES

0.X	± 0.25	X' $\pm 3^{\circ}$
0.XX	± 0.12	
0.XXX	± 0.05	X' $\pm 0.5^{\circ}$

序号	名称	材料	数量	备注
1	接插电阻	LCP (UL-94V-0)	1	无
2	电子插座	黄铜镀锡	1	镀锡(铜), 镀金(铜), 镀镍(铜), 镀银(铜), 镀锡(铜), 镀金(铜), 镀镍(铜), 镀银(铜)
3	附件 Fixing Ball		1	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG	CHK	DATE	23.08.10		
	DATE				
APP					
	NAME				
	MXXH-254-XXP-W/G1				

MAXXU 慈溪市迈旭电子有限公司

REV	ECN NO.	CONTENT	CHK	DATE
1				