








RoHS Compliant



- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 3.0A
 2. 接触阻抗: 30 MILLIOMHS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5-20N
 2. 拔出力: 8-20N
 3. 使用寿命: 10000次
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金C/P
- PIN脚焊接区域测试.
2. 外壳: 镀哑镍400' MIN (盐雾24H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试:
- 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象;
- 九、管制重点尺寸。

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	VBUS				GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
			VBUS		D-	D+	CC2	VBUS			GND


序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Typec侧插14PIN 加高2.6外壳 SUS304 T=0.3mm
2	后盖		1	Typec侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm
3	Molding 3		1	Typec侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 加高2.6半成品
3.1	Molding 1		1	Molding DIP 14PIN Molding 上: 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6
3.2	Molding 2		1	Molding DIP 14PIN Molding 下: 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6
3.3	卡勾		1	Typec侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm

深圳市连欣科技有限公司


品名 (ITEM NO)	Type-C CF 90度侧插14PIN 鱼叉脚、 垫高H: 2.6带后盖
料号 (PART NO)	XUBF-0314-AS260
型号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A/0	
日期 (DATE)	2021.07.14	
设计 (DESIGN)		
审核 (CHECKED)	~	
核准 (APPROVED)		
公差	未注公差	
TOLERANCE UNSPECIFIED		
X.X	±0.30	
X.XX	±0.20	
X.XXX	±0.10	
X°	±5°	
X.X°	±2°	


RoHS Compliant





产品






吸塑盘：100PCS/盘



吸塑盘：10盘/扎



放置地



注释：

1. 吸塑盒:2.31*1.86*0.8/CM
2. 数量：100PCS/盒
5000PCS/箱
3. 纸箱：38*25*19CM

深圳市连欣科技有限公司

深圳市连欣科技有限公司		图号 (DWG NO)		单位 (UNIT) : MM
		版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2015. 06. 09	⌀ ≡ 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X. X ±0.30 X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°
品名 (ITEM NO)	TYPE CF 90度槽道4PIN 金手指 接口 H:2.6 带后缘	设计 (DESIGN)		
料号 (PART NO)	XUBF-0314-AS260	审核 (CHECKED)	~	
型号 (MODEL NO)	N/A	核准 (APPROVED)		