



| 修改记录 | | 范围 | 公差值 | 技术参数 | | 深圳市文豪五金制品有限公司 | |
|----------|------|---------------|-------|------|-----------------|---------------------|------------|
| 次数 | 修改时间 | 20.0MM-LESS | ±0.10 | 截面积 | MM ² | 本厂编号 105*55-150黑色喷砂 | |
| 原版-A | | 21.0-49.0MM | ±0.15 | 理论重量 | 2.62KG/M | | |
| 原版-A-(1) | | 50.0-69.0MM | ±0.20 | | | 材质 | 6063-T5 |
| 原版-A-(2) | | 70.0-99.0MM | ±0.25 | | | 制图 | 日期 23-8-25 |
| 原版-A-(3) | | 100.0-149.0MM | ±0.30 | | | 比例 | 1:1 |
| 原版-A-(4) | | 150.0-199.0MM | ±0.40 | | | | |
| 原版-A-(5) | | 200.0-249.0MM | ±0.50 | | | | |
| | | 250.0MM以上 | ±0.60 | | | | |