

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 25 AU2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 225 5615
规格	D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 25 AU2
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09672255615

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	冲压 直式

版本

接线方式	焊杯接线
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 3
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	25
锁定类型	带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

技术参数

导体截面积	0.5 mm ²
导体截面积	AWG 20
额定电流	6.5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤10 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

剥线长度	2.5 ... 3 mm
极限温度	-40 ... +85 °C
插入力	≤83 N
拔出力	≥7.8 N ≤56 N
性能等级	2 符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数	≥250
测试电压 U _{r.m.s.}	1 kV
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

商业数据

包装尺寸	100
净重	10.5 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140094048
------	---------------