





REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE



**注解**

**1. 材料:**

主体 PA46  
端子 C2680

**2. 电镀要求:**

端子镍底, 表面镀金

**3. 使用规格:**

- 3.1 额定电流 7A .
- 3.2 接触阻抗 30mΩ.
- 3.3 绝缘阻抗 100MΩ.
- 3.4 耐压 500V AC/DC.
- 3.5 使用温度 -40°+85°.

DWG NO: XDCZ0-12P-20M1-A		MATERIAL:		深圳市连欣科技有限公司	
LOT NO:		FINISH:			
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:		TITLE: PH2.0-12P立插电池座公座 (长针)	
TOLERANCES: I.X=±0.36 I.II=±0.25 I.III=±0.15		GENERAL ANGLE: I.X=±3.0° I.II=±2.0°		DR: 刘静	PART NO: XDCZ-20M1-12P
				CHK: 刘静	REV: A
				APP: 刘静	SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1