



技术要求:

1. 表面不能有明显外观问题。
2. 先打铜底0.5-1 μ m, 镀镍2-2.5 μ m, 镀哑锡3-5 μ m。
3. 额定电流: 60A
4. 螺纹扭矩: 13 lbf. in
5. \otimes 为重点测量尺寸。
6. 材质: T2 (Y2)。

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

TOLERANCE :
 .000 : \pm 0.08
 .00 : \pm 0.13
 .0 : \pm 0.25

DRAWN CK tan

CHKD

APPD

VIEW \otimes \triangleleft

XFCN 兴飞连接器有限公司
 XFCN CONNECTORS CO.,LTD.

PRODUCT NAME PCB Soldering Terminal

PART. NO. TM54111092-1250

SHEET 1/1

DATE 2020.04.12

UNITS mm

SCALE 1:1

DWG. NO. 009

AO

VER

MODIFICATION

DRAW

DATE