




Recommend PCB Layout



SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:100VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°C to +105°C
- Contact resistance:20mΩ max

WAFER

- Part No:CS-1001-** A
- Poles:2-16
- Material:PA6T-UL 94V-0
- Q' TY:1,000 pcs/Tape&reel

NO	DIMENSION (mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	40.00

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1001-** A		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20
工程图号	CST-W01001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10
制定日期	2022-09-27	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
画法		数量				
深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.						