



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105 °C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1125-XXA
- Poles: 2-16
- Material: Nylon66 UL 94V-2/0
- Contact: C2680
- Contact Plating: Tin
- Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)	
	Top entry type	A	B
2	CS-1125-02A	2.0	6.0
3	CS-1125-03A	4.0	8.0
4	CS-1125-04A	6.0	10.0
5	CS-1125-05A	8.0	14.0
6	CS-1125-06A	10.0	14.0
7	CS-1125-07A	12.0	16.0
8	CS-1125-08A	14.0	18.0
9	CS-1125-09A	16.0	20.0
10	CS-1125-10A	18.0	22.0
11	CS-1125-11A	20.0	24.0
12	CS-1125-12A	22.0	26.0
13	CS-1125-13A	24.0	28.0
14	CS-1125-14A	26.0	30.0
15	CS-1125-15A	28.0	32.0
16	CS-1125-16A	30.0	34.0

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	WAFER	品名	CS-1125-XXA	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	⚠	修改内容
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	⊕	数量		⚠	
工程图号	CS-1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				⚠	
制定日期	2017-10-18	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					⚠	

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.

⚠	修改内容	修改日期
⚠		
⚠		
⚠		