

■ SPECIFICATIONS



- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3. 0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance:1, 000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1001R-XXA (LOCK)
- Poles:2-13
- Material:PA66 UL 94V-0, 白色
- Q' TY:500 pcs/Tape&reel

NO	PART NO	DIMENSION (mm)			
	Top entry type	A	B	C	D
2	CS-1001R-02A (LOCK)	7.50	5.90	2.50	0.85
3	CS-1001R-03A (LOCK)	10.00	8.40	5.00	2.1
4	CS-1001R-04A (LOCK)	12.50	10.90	7.50	4.3
5	CS-1001R-05A (LOCK)	15.00	13.40	10.00	6.9
6	CS-1001R-06A (LOCK)	17.50	15.90	12.50	9.4
7	CS-1001R-07A (LOCK)	20.00	18.40	15.00	2
8	CS-1001R-08A (LOCK)	22.50	20.90	17.50	2
9	CS-1001R-09A (LOCK)	25.00	23.40	20.00	2
10	CS-1001R-10A (LOCK)	27.50	25.90	22.50	2
11	CS-1001R-11A (LOCK)	30.00	28.40	25.00	2
12	CS-1001R-12A (LOCK)	32.50	30.90	27.50	2
13	CS-1001R-13A (LOCK)	35.00	33.40	30.00	2

RoHS2.0



E	类别	WAFER	品名	CS-1001R-XXA (LOCK)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色	本色	比例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量			
	工程图号	CS-1001R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05	CS 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.					
PIN针规格					2020/12/12	核准						
制定日期					2020/12/12	核准						

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。