

技术参数:

- 1、额定电器性能: 3~16A 125/250VAC (UL;CUL);
- 2、动作时间标准: 环境温度25℃电流200% (6~32A) 时3到60秒内断开;
- 3、耐压: 1500VAC/0.5mA/1min无闪络、无击穿;
- 4、机械寿命: ≥10000次;
- 5、耐焊时间: ≤3秒焊接温度350±10℃。

电话: 0769-82310511-867  
 邮箱: hooya89@hooya.hk  
 V: hooya89


品名	底座	上盖	端子类型	带灯类型
WH-201-**BR01W3-L22-R	黑色	暗红色	长脚	带红灯
WH-201-**BR01W2-L22-R	黑色	暗红色	中长脚	带红灯
WH-201-**WR01B2-L22-R	白色	暗红色	中长脚	带红灯
WH-201-**WC01B3-L22-R	白色	白色透明	长脚	带红灯
WH-201-**BC01W3-L22-R	黑色	白色透明	长脚	带红灯

WH-001-\*\*\*\*\*-\*\*\*-A  
 额定电流: 03~16A 端子类型

端子类型 (参考)

1 短脚	2 中长脚	3 长脚

开孔尺寸参考



THICKNESS	DIMENSION A
0.8~1.0	29.0 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>
1.1~1.4	29.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>
1.5~2.5	30.0 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>

A	5	10	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM		
	4	9	RANGE	TOLERANCE				SCALE	NO			
	3 <td>8 <td>X</td> <td>±0.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">LMC 2019.03.16</td> <td>MAT'L</td> <td>***</td> <td rowspan="2">DRAWING NO.</td> <td rowspan="2">REV.</td> </td>	8 <td>X</td> <td>±0.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">LMC 2019.03.16</td> <td>MAT'L</td> <td>***</td> <td rowspan="2">DRAWING NO.</td> <td rowspan="2">REV.</td>	X	±0.30				LMC 2019.03.16	MAT'L	***	DRAWING NO.	REV.
	2	7	X.X	±0.20			MATERIAL NO.		WH-201-10BR01W3-L22-R	WIF119007		
	1	6	X.XX	±0.10	LEGIION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.							
	NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	±1'						

4

3

2

1