


技术要求:

一. 材料规格

1. 材质: H62黄铜
2. 厚度: 1.0mm ± 0.03mm
3. 表面处理: 镀锡
4. 在常温常湿环境下保质期为90天.
5. 能过24小时盐雾试验

二. 检查规格

1. 无厉批峰, 毛刺高度0.1以下
2. 产品表面无油污、压痕、划花等
3. 未注公差: ± 0.2mm

未注尺寸公差标准

线性:	0.5-3	± 0.1
	>3-6	± 0.15
	>6-30	± 0.2
	>30-120	± 0.3
	>120-400	± 0.5
	>400-1000	± 0.8
角度:		± 5°

标记	更改前	更改后	日期			材 料	H62黄铜	品 名		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司 Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD				
①						料 厚	1.0mm	SMT铜条						
②						比 例	1:1							
③						单 位	mm	制 图	李文杰	2020-3-4				
④						视 角		校 对						
						审 核							图 幅	A4