



| Pin | A | B | C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2 | 1.00 | 4.35 | 2.60 |
| 3 | 2.00 | 5.35 | 3.60 |
| 4 | 3.00 | 6.35 | 4.60 |
| 5 | 4.00 | 7.35 | 5.60 |
| 6 | 5.00 | 8.35 | 6.60 |
| 7 | 6.00 | 9.35 | 7.60 |
| 8 | 7.00 | 10.35 | 8.60 |
| 9 | 8.00 | 11.35 | 9.60 |
| 10 | 9.00 | 12.35 | 10.60 |
| 11 | 10.00 | 13.35 | 11.60 |
| 12 | 11.00 | 14.35 | 12.60 |
| 13 | 12.00 | 15.35 | 13.60 |
| 14 | 13.00 | 16.35 | 14.60 |
| 15 | 14.00 | 17.35 | 15.60 |
| 16 | 15.00 | 18.35 | 16.60 |
| 20 | 19.00 | 22.35 | 20.60 |

技术参数
 间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

| | | | | | | |
|---|----|----|----|-------|----|-----|
| 线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0° | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| | 设计 | | | 标准化 | | |
| | 绘图 | | | | | |
| | 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | |

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 材料 / Material | | |
| ①塑座: LCP 本色 | | |
| ②接触针: 黄铜 (镀锡) | | |
| ③焊片: 黄铜 (镀锡) | | |
| 单位 (Units) | 版本 | 比例 |
| mm | 2.0 | 1:1 |
| 共 1 张 第 1 张 | | |


 品名 / ProduceName
SH1.0 立贴 8P
 型号 / Model
BX-SH1.0-8PLT