




### 电路图

CIRCUIT DIAGRAM



### PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

### 主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	白色/黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: <b>3*6*5插件开关</b>	
								型号/MODEL: <b>BX-TS-26-365CJ</b>	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN				2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.15	
审核 CHECKED				2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25	
批准 APPROVED				2021.06.01			≥5	±0.35	
							角度 ANGLE	±0.5°	

