




Pin	A	B	C	D
2	2.00	8.00	2.50	4.90
3	4.00	10.00	2.50	6.90
4	6.00	12.00	5.00	8.90
5	8.00	14.00	7.00	10.90
6	10.00	16.00	9.00	12.90
7	12.00	18.00	11.00	14.90
8	14.00	20.00	13.00	16.90
9	16.00	22.00	15.00	18.90
10	18.00	24.00	17.00	20.90
11	20.00	26.00	19.00	22.90
12	22.00	28.00	21.00	24.90
13	24.00	30.00	23.00	26.90
14	26.00	32.00	25.00	28.90
15	28.00	34.00	27.00	30.90
16	30.00	36.00	29.00	32.90

技术参数

间距: 2.0

温度范围: -25~+85℃

额定电压: 250V AC, DC

额定电流: 2.0A AC, DC

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 800MΩ

耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance

X ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05

角度公差 / Angle Tolerance

X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection



A2	提高检验效率和质量				
A1	调整平面度				
标记	变更内容		签名	年月日	
绘图					
审核					
工艺			批准		

材料 / Material

①塑 座: LCP 本色

②接 触 针: 黄铜 (镀锡)

③焊 片: 黄铜 (镀锡)

单位 (Units)

版本

比例

共 1 张

第 1 张

B Bossie (博锡)

品名 / ProduceName

HY2.0 立贴 6P

型号 / Model

BX-HY2.0-6PLT