

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																			
A						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>1.25</td><td>4.40</td><td>3.20</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>2.50</td><td>5.65</td><td>4.45</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>3.75</td><td>6.90</td><td>5.70</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>5</td><td>5.00</td><td>8.15</td><td>6.95</td><td>3.75</td></tr> <tr><td>6</td><td>6.25</td><td>9.40</td><td>8.20</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>7.50</td><td>10.65</td><td>9.45</td><td>6.25</td></tr> <tr><td>8</td><td>8.75</td><td>11.90</td><td>10.70</td><td>7.50</td></tr> <tr><td>9</td><td>10.00</td><td>13.15</td><td>11.95</td><td>8.75</td></tr> <tr><td>10</td><td>11.25</td><td>14.40</td><td>13.20</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>12.50</td><td>15.65</td><td>14.45</td><td>11.25</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.75</td><td>16.90</td><td>15.70</td><td>12.50</td></tr> <tr><td>13</td><td>15.00</td><td>18.15</td><td>16.95</td><td>13.75</td></tr> <tr><td>14</td><td>16.25</td><td>19.40</td><td>18.20</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>15</td><td>17.50</td><td>20.65</td><td>19.45</td><td>16.25</td></tr> <tr><td>16</td><td>18.75</td><td>21.90</td><td>20.70</td><td>17.50</td></tr> </tbody> </table>	Pin	A	B	C	D	2	1.25	4.40	3.20		3	2.50	5.65	4.45		4	3.75	6.90	5.70	2.50	5	5.00	8.15	6.95	3.75	6	6.25	9.40	8.20	5.00	7	7.50	10.65	9.45	6.25	8	8.75	11.90	10.70	7.50	9	10.00	13.15	11.95	8.75	10	11.25	14.40	13.20	10.00	11	12.50	15.65	14.45	11.25	12	13.75	16.90	15.70	12.50	13	15.00	18.15	16.95	13.75	14	16.25	19.40	18.20	15.00	15	17.50	20.65	19.45	16.25	16	18.75	21.90	20.70	17.50	A																			
Pin	A	B	C	D																																																																																																						
2	1.25	4.40	3.20																																																																																																							
3	2.50	5.65	4.45																																																																																																							
4	3.75	6.90	5.70	2.50																																																																																																						
5	5.00	8.15	6.95	3.75																																																																																																						
6	6.25	9.40	8.20	5.00																																																																																																						
7	7.50	10.65	9.45	6.25																																																																																																						
8	8.75	11.90	10.70	7.50																																																																																																						
9	10.00	13.15	11.95	8.75																																																																																																						
10	11.25	14.40	13.20	10.00																																																																																																						
11	12.50	15.65	14.45	11.25																																																																																																						
12	13.75	16.90	15.70	12.50																																																																																																						
13	15.00	18.15	16.95	13.75																																																																																																						
14	16.25	19.40	18.20	15.00																																																																																																						
15	17.50	20.65	19.45	16.25																																																																																																						
16	18.75	21.90	20.70	17.50																																																																																																						
B						B																																																																																																				
C						C																																																																																																				
D						D																																																																																																				
E		<p>技术参数</p> <p>间距: 1.25 温度范围: -25~+85°C 额定电压: 125V AC, DC 额定电流: 1.0A AC, DC 接触电阻: 20mΩ 绝缘电阻: 100MΩ 耐压: 500V AC/minute</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">线性公差 / General Tolerance</th> <th rowspan="3">标记</th> <th colspan="2">变更内容</th> <th rowspan="3">签名</th> <th rowspan="3">年月日</th> <th colspan="3">材料 / Material</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>±0.2</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>塑 座: PA 本色</th> <th colspan="2" rowspan="2">Bossie (博锡)</th> </tr> <tr> <th>X.X</th> <th>±0.1</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th>接 触 针: 黄铜 (镀锡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>X.XX</th> <th>±0.05</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2">角度公差 / Angle Tolerance</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>X'</th> <th>±5.0°</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>X.X'</th> <th>±3.0°</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>X.XX'</th> <th>±1.0°</th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2">视角 / Projection</th> <th>绘图</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>单位 (Units)</th> <th>版本</th> <th>比例</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>审核</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>mm</td> <td>2.0</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>工艺</td> <td></td> <td></td> <td>批准</td> <td></td> <td colspan="3">共 1 张 第 1 张</td> </tr> </tbody> </table>	线性公差 / General Tolerance		标记	变更内容		签名	年月日	材料 / Material			X	±0.2					塑 座: PA 本色	Bossie (博锡)		X.X	±0.1					接 触 针: 黄铜 (镀锡)	X.XX	±0.05								角度公差 / Angle Tolerance									X'	±5.0°								X.X'	±3.0°								X.XX'	±1.0°								视角 / Projection		绘图					单位 (Units)	版本	比例			审核					mm	2.0	1:1			工艺			批准		共 1 张 第 1 张			E	
线性公差 / General Tolerance		标记	变更内容		签名		年月日	材料 / Material																																																																																																		
X	±0.2											塑 座: PA 本色	Bossie (博锡)																																																																																													
X.X	±0.1								接 触 针: 黄铜 (镀锡)																																																																																																	
X.XX	±0.05																																																																																																									
角度公差 / Angle Tolerance																																																																																																										
X'	±5.0°																																																																																																									
X.X'	±3.0°																																																																																																									
X.XX'	±1.0°																																																																																																									
视角 / Projection		绘图					单位 (Units)	版本	比例																																																																																																	
		审核					mm	2.0	1:1																																																																																																	
		工艺			批准		共 1 张 第 1 张																																																																																																			
F																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																		