


### 电路图

CIRCUIT DIAGRAM



### PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

### 主要技术参数、性能

#### The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	黄铜	1	镀银
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME:	
							3*6*3.5贴片侧按键	
					比例 SCALE		型号/MODEL:	
					1:1		BX-TS-26-3635TT	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	单位 UNIT	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN			2021.06.01		mm	≥0~2<	±0.10	
审核 CHECKED			2021.06.01		重量 WEIGHT	≥2~5<	±0.25	
批准 APPROVED			2021.06.01			≥5	±0.30	
							角度 ANGLE	
							±0.5°	

名称/NAME:  
3\*6\*3.5贴片侧按键

型号/MODEL:  
BX-TS-26-3635TT

