

1	2	3	4	5	6	7	8		
A									
B									
C									
D									
E		<b>技术参数</b> 间距: 1.25 温度范围: -25~+85°C 额定电压: 125V AC, DC 额定电流: 1.0A AC, DC 接触电阻: 20mΩ 绝缘电阻: 100MΩ 耐压: 500V AC/minute	<b>线性公差 / General Tolerance</b> X: ±0.2 X.X: ±0.1 X.XX: ±0.05 <b>角度公差 / Angle Tolerance</b> X°: ±5.0° X.X°: ±3.0° X.XX°: ±1.0°	标记	变更内容	签名	年月日	<b>材料 / Material</b> ①塑座: LCP 本色 ②接触针: 磷铜 (镀锡) ③焊片: 磷铜 (镀锡)	 兆星精密电子 (深圳) 有限公司
F			<b>投影 / Projection</b> 	审核	Zhou qi 230509			单位 (Units) mm 版本 2.0 比例 1:1	<b>品名 / ProduceName</b> GH1.25 卧贴 5P
				工艺		批准	Zhou qi 230509	共 1 张 第 1 张	<b>型号 / Model</b> BX-GH1.25-5PWT
1	2	3	4	5	6	7	8		