

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	230509


技术要求:

- 1、塑件材料: PA66 (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 2.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim +85^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 235^{+5}_{-0} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求





Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	6.00
03	4.00	8.00
04	6.00	10.00
05	8.00	12.00
06	10.00	14.00
07	12.00	16.00
08	14.00	18.00
09	16.00	20.00
10	18.00	22.00
11	20.00	24.00
12	22.00	26.00
13	24.00	28.00
...	...	...
20	38.00	44.00

2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀层: 整个表面镀层30u"MIN, 厚度 80u"MIN.
1	基板 Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY		CHK. BY		APRV. BY		SHEET		PROD. NAME		PART NO.		TITLE	
UNIT	SIZE	SCALE															
MM	A4	1:1								1 OF 1		PH 2.0 弯针 3P		BX-PH2.0-3PWZ			



SECTION A-A



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

B Bossie (博锡)