




PIN	A	B	C	D
2	1.25	7.50		3.25
3	2.50	8.75		4.50
4	3.75	10.00	2.50	5.75
5	5.00	11.25	3.75	7.00
6	6.25	12.50	5.00	8.25
7	7.50	13.75	6.25	9.50
8	8.75	15.00	7.50	10.75
9	10.00	16.25	8.75	12.00
10	11.25	17.50	10.00	13.25
11	12.50	18.75	11.25	14.50
12	13.75	20.00	12.50	15.75
13	15.00	21.25	13.75	17.00
14	16.25	22.50	15.00	18.25
15	17.50	23.75	16.25	19.50
16	18.75	25.00	17.50	20.75

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2.锁扣窗口：2~3PIN为1个，≥4PIN为2个。
3.不同PIN位吸盖加入/取出力有差异，实属正常现象。

技术参数
间距：1.25
温度范围：-25~+85℃
额定电压：125V AC,DC
额定电流：1.0A AC,DC
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：100MΩ
耐压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material			 Bossie (博锡)	
					① 塑座: LCP 本色 ② 接触针: 黄铜 (镀锡) ③ 焊片: 黄铜 (镀锡) ④ 吸盖: LCP 本色				
	标记	变 更 内 容			签名	年月日	品名 / ProduceName		
	绘图					单位 (Units)	版本	比例	MX1.25 立贴 3P
视角 / Projection 	审核					mm	2.0	1:1	型号 / Model BX-MX1.25-3PLT
	工艺			批准		共 1 张 第 1 张			