





Pin	A	B
2	2.00	8.00
3	4.00	10.00
4	6.00	12.00
5	8.00	14.00
6	10.00	16.00
7	12.00	18.00
8	14.00	20.00
9	16.00	22.00
10	18.00	24.00
11	20.00	26.00
12	22.00	28.00
13	24.00	30.00
14	26.00	32.00
15	28.00	34.00
16	30.00	36.00

技术参数
间距: 2.0
温度范围: -25~+85℃
额定电压: 250V AC,DC
额定电流: 2.0A AC,DC
接触电阻: 20mΩ
绝缘电阻: 800MΩ
耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material			JB Bossie (博锡) 品名 / ProduceName PH2.0 立贴 9P 型号 / Model BX-PH2.0-9PLT
					①塑座: LCP 本色			
					②接触针: 黄铜 (镀锡)			
					③焊片: 黄铜 (镀锡)			
	A1	调整平面						
标记	更改内容			签名	年月日			
绘图					单位 (Units)	版本	比例	
视角 / Projection 	审核				mm	2.0	1:1	
	工艺			批准	共 1 张 第 1 张			