


**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 10mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing PA66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XHB-2Y-X-10	2.50	5.70	3.00
3	HC-XHB-3Y-X-10	5.00	8.20	4.00
4	HC-XHB-4Y-X-10	7.50	10.70	5.00
5	HC-XHB-5Y-X-10	10.00	13.20	7.50
6	HC-XHB-6Y-X-10	12.50	15.70	10.00
7	HC-XHB-7Y-X-10	15.00	18.20	
8	HC-XHB-8Y-X-10	17.50	20.70	
9	HC-XHB-9Y-X-10	20.00	23.20	
10	HC-XHB-10Y-X-10	22.50	25.70	
11	HC-XHB-11Y-X-10	25.00	28.20	
12	HC-XHB-12Y-X-10	27.50	30.70	
13	HC-XHB-13Y-X-10	30.00	33.20	
14	HC-XHB-14Y-X-10	32.50	35.70	
15	HC-XHB-15Y-X-10	35.00	38.20	
16	HC-XHB-16Y-X-10	37.50	40.70	
17	HC-XHB-17Y-X-10	40.00	43.20	
18	HC-XHB-18Y-X-10	42.50	45.70	
19	HC-XHB-19Y-X-10	45.00	48.20	
20	HC-XHB-20Y-X-10	47.50	50.70	

**Ordering Information**



			GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XHB (2.50) 单排带扣 孔座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XHB-NY-X-10	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						