




- 欧标连接器 M9系列 ,
- 结构类型：板后安装插座 ,
- 接线类型：PCB板式 ,
- 插针类型：孔型 ,
- 芯数：2,3,4,5,6,7,8pin ,
- 接地：否 ,
- 认证：CE RoHS ,

机械参数

壳体材料：	锌合金镀镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤3 mΩ
接线范围：	3.0~5.0mm
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67

尺寸图



PCB芯位图

芯数	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
针型							
孔型							

接线定义

芯数	线芯颜色
2芯	
1	BN
2	BU

芯数	线芯颜色
3芯	
1	BN
2	BU
3	BK

芯数	线芯颜色
4芯	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯数	线芯颜色
5芯	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯数	线芯颜色
6芯	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK

芯数	线芯颜色
7芯	
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU

芯数	线芯颜色
8芯	
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
2		4A	125V	125V	24	0.25	
3		4A	125V	125V	24	0.25	
4		3A	125V	125V	24	0.25	
5		3A	125V	125V	24	0.25	
6		1A	125V	125V	26	0.14	
7		1A	125V	125V	26	0.14	
8		1A	125V	125V	26	0.14	

订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
M9板后安装孔型插座-PCB式-2芯	M9-S2-GPF M12	2		
M9板后安装孔型插座-PCB式-3芯	M9-S3-GPF M12	3		
M9板后安装孔型插座-PCB式-4芯	M9-S4-GPF M12	4		
M9板后安装孔型插座-PCB式-5芯	M9-S5-GPF M12	5		
M9板后安装孔型插座-PCB式-6芯	M9-S6-GPF M12	6		
M9板后安装孔型插座-PCB式-7芯	M9-S7-GPF M12	7		
M9板后安装孔型插座-PCB式-8芯	M9-S8-GPF M12	8		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看