



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

位数: 4

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙

尺寸

	.822 in
--	---------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

CSA 等级	LR 16455
UL 等级	已认证, 获得认可
机构/标准	CSA, UL
已批准的标准	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 60619-5 CMNL SOK AUBR L/P	 TE 产品编号 770156-5 04P CMNL IDC PLUG 16 AWG BLU V	 TE 产品编号 60617-5 CMNL SOK AUBR L/P	 TE 产品编号 1-641737-1 04P CMNL HDR ASSY R/A V0
 TE 产品编号 60618-5 CMNL PIN AUBR L/P	 TE 产品编号 60618-4 CMNL PIN PTPPHBZL/P	 TE 产品编号 60617-4 CMNL SOK PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 61174-1 CMNL PIN L/P PTBR



 TE 产品编号 61173-1 CMNL SOK 30-22 PTBR L/P	 TE 产品编号 60619-1 CMNL SOK PTPBR L/P	 TE 产品编号 60620-1 CMNL PIN 20-14 TPBR L/P	 TE 产品编号 794036-1 4P CMNL IDC PLUG 18AWG ORG V0
 TE 产品编号 794036-4 4P CMNL IDC PLUG 16AWG BLU V0	 TE 产品编号 60617-1 CMNL SOK SNBR L/P	 TE 产品编号 60620-4 CMNL PIN 20-14 TPPHBZ L/P	 TE 产品编号 163304-2 MATENLOK SOCKET SDW
 TE 产品编号 163305-2 MATENLOK PIN SDW	 TE 产品编号 60619-4 CMNL SOK PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 770156-3 4P CMNL IDC PLUG 18AWG ORG V2	 TE 产品编号 61118-5 CMNL PIN 20-14 AUNIBR

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK

 压接电线插针、公端和插针(2)	 插入和拔出工具(2)	 标准圆形连接器(2)	 标准矩形连接器(7)
 电源端子(129)	 矩形电源连接器(169)	 矩形连接器壳体(9)	 线对板连接器端子(1)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器盖帽(2)



连接器端子(20)

客户还购买了



TE 产品编号111547-1
010 UNIV I/O STRAIN RELIEF



TE 产品编号K1153931
Push Button Switch TS-221-GN12 914



TE 产品编号A39093-000
B-155-11



TE 产品编号1-480276-0
06P CMNL CAP HSG P/M NATL



TE 产品编号1-480273-0
06P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号414946-1
PLUG ASSY,STR,SMB



TE 产品编号150492
TERM, RT,STRAT,DGRP, HR, 22-16, M3. 5(#6)



TE 产品编号7-1393104-7
KRPA-14AY-120=KRPA



TE 产品编号696047-1
TERMINAL PG 12-10, 8



TE 产品编号7-1377174-6
SMP 0-0735075-0

文档

产品图纸

04P CMNL PLUG HSG 94-VO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_770827-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770827-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770827-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770827-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770827-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770827-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_770827-1_06112018656_dmtec](#)

英文版本

[MD_770827-1_06112018656_dmtec](#)

英文版本