



Standard Drawer

TE 内部编号 172063-3
Housing, Plug, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 8 Position, .197 in [5 mm] Centerline, Crimp, 2 Row, Blue, Mating Retention, Standard Drawer

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > Standard Drawer Plug Housings



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板, 线到线
位数: 8
中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 Standard Drawer Plug Housings \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	4
位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

抽屉种类	小型电源
主要产品颜色	蓝色

接触件特性

--	--



端子类型	插针
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器长度	51.2 mm[2.02 in]
连接器高度	26.3 mm[1.035 in]
连接器宽度	32.5 mm
线径	.22 mm², .22 – 2.18 mm²
行间距	13.3 mm[.524 in]

使用环境

工作温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

分离式导线连接器注释	Mating Hsg - 5172070- Contacts - 170311, 170312, 170484, 170313, 170314, 170490
------------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 172653-2
DRAWER CONNECTOR MALE ASSY 8P




TE 产品编号 5172070-3
DRAWER CONN. FEMALE HSG ASSY 8



TE 产品编号 170313-1
DRAWER CONN.CONTACT



TE 产品编号 170485-1
DRAWER CONN LP



TE 产品编号 170312-1
POWER CONN.CONTACT



TE 产品编号 170311-1
CONTACT FOR DRAWER CONN



TE 产品编号 170484-1
CONTACT FOR DRAWER CONNECTOR



TE 产品编号 170314-1
DRAWER CONN.CONTACT

该系列中的其他产品 | Standard Drawer



线到板连接器组件和护套(20)

客户还购买了

TE 产品编号2-178128-5
DYNAMIC 3200 REC HSG 5P Y

TE 产品编号T4113511041-000
M12 M, 4P GOLD D_CODE RA SHIELDED PG7

TE 产品编号926299-3
5P UN-MNL STECKGEH

TE 产品编号1-770903-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU

TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号1740260-1
NECTOR S TUBE WHITE

TE 产品编号926882-1
UMNL SOK 20-14 PTPBR

TE 产品编号1740261-1
NECTOR S RING CLIP WHITE

TE 产品编号1740336-1
MICRO QUADLOK SYSTEM SOCKET CONTACT

文档

产品图纸

DRAWER CONN 8P MALE

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172063-3_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172063-3_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172063-3_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[Low Power Drawer Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[Crimping Drawer Connector Contacts](#)

英文版本

应用规格

英文版本

[Terminating AMP MTEI Connector](#)

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本