




D		E		F	
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2018/09/16			
			①	PHD2.0弯针WTB胶芯	PA66 米色
			②	PHD2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡



CKT	A	B
2*2	2. 0	6. 0
2*3	4. 0	8. 0
2*4	6. 0	10. 0
2*5	8. 0	12. 0
2*6	10. 0	14. 0
2*7	12. 0	16. 0
2*8	14. 0	18. 0
2*9	16. 0	20. 0
2*10	18. 0	22. 0
2*11	20. 0	24. 0
2*12	22. 0	26. 0
2*13	24. 0	28. 0
2*14	26. 0	30. 0
2*15	28. 0	32. 0
2*16	30. 0	34. 0
2*17	32. 0	36. 0
2*18	34. 0	38. 0
2*19	36. 0	40. 0
2*20	38. 0	42. 0



技术指标(Technical Index):

1. 工作温度(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压(Rated voltage): 250V DC/AC(rms).
3. 额定电流(Rated current): 3.0A AC, DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 耐压值(Dielectricwithstanding voltage): 800V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.
7. 产品料号(Product material No.):

WB200DW—** * *—**

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating(电镀方式)

(Terminal all bright
tin)

一 Packing (包装方式)

P:BAGGING袋装

一般公差 (TOLERANCE)

X. $\pm .50$	.XX $\pm .10$
.X $\pm .20$	.XXX $\pm .05$
ANGLES $\pm 1^\circ$	

深圳市虹成电子有限公司

品名 (TITLE)				PHD2.0 双排弯针-WTB				制图 (DR)		Anlan	
料号 (DWG.NO)				HC-PHD2.0-2x2AW				校对 (CHKD)		李绍宗	
比例 (SCALE)				1:1		单位 (UNITS)		张数 (SHEET)		REV	
				mm				1 OF 1		A	
										A	