



# CorePro LED PLC 2P

## LED PLC 11W 865 2P G24D

CorePro LED PLC 2P 将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是升级普通照明应用中的灯泡的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，属于环保产品。

### 产品数据

基本信息	
底盖	G24D [ G24d]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	15000 h
切换循环	50000
照明科技	
颜色代码	865 [ CCT 6500K]
光束角度 (标称)	240 °
光通量 (标称)	1400 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (锁定) (标称)	127.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
灯具电流 (最大)	86 mA
灯具电流 (最小)	86 mA
灯具电流 (标称)	86 mA
启动时间 (标称)	0.5 s

60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.5
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (范围)	-40 °C 至 65 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	67 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
产品长度	100 mm
灯泡外形	PL-C
应用	
节能产品	Yes
批准标志	RoHS compliance 标志 KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	- kWh


# CorePro LED PLC 2P

## 产品参数

完整产品代码	692234191553600
订单产品名称	LED PLC 11W 865 2P G24D
EAN/UPC - 产品	6922341915536
订购代码	929002440410
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1

计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929002440410
复制净重 (每件)	0.072 kg


## 二维绘图




LED PLC 11W 865 2P G24D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 11W 865 2P G24D	135 mm		113 mm	120 mm	135 mm


## 光度数据



LEDtube PLC 11W G24D 1400lm 865





LEDtube PLC 11W G24D 1400lm



LEDtube PLC 11W G24D 1400lm 865



# CorePro LED PLC 2P

## 寿命




LEDtube 25K FailureRate

LEDtube 25K



LEDtube PLC 11W 15K 3 LumenVsTc

LEDtube 25K



LEDtube 25K LifetimeVsTc

