






变更摘要		日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2021/06/23	①	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP本色

②	2.0A型立式（缠绕）端子	铜合金/表面镀锡
③	2.0A型双排立式WTB吸盖	LCP本色



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度: -25° C~85° C.
- 适用线规: AWG#28~#22.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A AC, DC.
- 接触电阻: ≤20mΩ.
- 耐压值: 800V AC/minute.
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
- 产品料号:



CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	6.0	3.0
2*3	4.0	8.0	3.0
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0
2*18	34.0	38.0	31.0
2*20	38.0	42.0	35.0
2*22	42.0	46.0	39.0

WB200AL—** *—T*
NO OF CKT (产品PIN数) ————
Plating (电镀方式) ————
0: 端子全雾锡
1: 端子全金 (Gold Flash)
4: 端子全亮锡
Packing (包装方式) ————
R: TAPE & REEL 卷装
C: TAPE & REEL WITH COVER
加吸盖卷装

深圳市虹成电子有限公司

品名 (ITEM)	2.0 Pitch A型双排立贴WTB	制图 (DR)	Anlan
料号 (DRAWING)	HC-PHB2.0-2X3P1T	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
一般公差 (TOLERANCE)	X ±0.50 XX ±0.10 X ±0.20 XXX ±0.05 ANGLES ±1°	审核 (APPD)	黄志明
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4
REV	A		