






版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2022/04/26	①	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP 本色

②	2.0A型双排卧式短端子	铜合金/表面镀锡
③	2.0A型双排卧式长端子	铜合金/表面镀锡



适用线路板 (PCB LAYOUT)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	6.0	3.2
2*3	4.0	8.0	3.2
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 适用线规: AWG#28~#22。
- 额定电压: 250V DC/AC (rms)。
- 额定电流: 3.0A AC, DC。
- 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
- 耐压值: 800V AC/minute。
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
- 产品料号:

WB200AW—** * *—**

NO OF CKT (产品PIN数) 00 胶芯有LOGO:WB

Plating(电镀方式) 0W 胶芯无LOGO

0:端子全雾锡

1:端子全金 (Gold Flash)

4:端子全亮锡

Packing(包装方式)
R: TAPE & REEL 卷装

深圳市虹成电子有限公司

品名 (TITLE)

2.0 Pitch A型双排卧式WTB

制图 (DR)

Anlan

料号 (DRAWING)

HC-PHB2.0-2X3PWT

审核 (APPD)

黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm

张数 (SHEET)

1 Of 1

SIZE

A4

REV

A

一般公差 (TOLERANCE)

X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$