







1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 3 GHz
- 1.3 V.S.W.R.: ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Withstand Voltage: 750V RMS
- 1.6 Insulation Resistance: 5000 Mohm
- 1.7 Contact Resistance: Center Contact: 5mohm
- 1.8 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm
- 1.9 Insertion loss: 0.6 dB/3GHz

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: - 55 °C ~ +125°C

5	绝缘体	PTFE 白色	1						
4	四角本体	黄铜 镀金	1						
3	绝缘体	PTFE 白色	1						
2	PIN针	黄铜 镀金	1						
1	螺牙本体	黄铜 镀金	1						
部件序号	部件品名	材料	零件编号	用量	版號	日期	變更單號	變更者	Description. 內容
					Rev.	Date.	ECN No.		

		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.							
Tolerance 未標注公差: . X ±0.2 . XX ±0.10 . XXX ±0.05 未標注角度公差: ±1°		客戶編號	Part Name. 品名/規格		SMA-K五角插针				
		材質	C/U Part No. 客戶料號						
		處理	PartNo. 料號		2LC15SM002				
		比例	1:1		Draw . 繪圖		Check 校對		
		版本 次	A 0		S. He				
		單位	mm		20.05.26				