





变更摘要		日期	序号	品名	材质
版次	0	2021/06/23	①	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP本色
新产品发行			②	2.0A型立式（缠绕）端子	铜合金/表面微锡

③	2.0A型双排立式WTB吸盖	LCP本色
---	----------------	-------



技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 工作温度: -25° C~85° C.
- 适用线规: AWG#28~#22.
- 额定电压: 250V DC/AC(rms).
- 额定电流: 3.0A AC, DC.
- 接触电阻: ≤20mΩ.
- 耐压值: 800V AC/minute.
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
- 产品料号:



WB200AL—** *—T*

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)

0: 端子全雾锡

1: 端子全金 (Gold Flash)

4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)

R: TAPE & REEL 卷装

C: TAPE & REEL WITH COVER

加吸盖卷装

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	6.0	3.0
2*3	4.0	8.0	3.0
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0
2*18	34.0	38.0	31.0
2*20	38.0	42.0	35.0
2*22	42.0	46.0	39.0

深圳市虹成电子有限公司

品名 (TITLE)	制图 (DR)
2.0 Pitch A型双排立贴WTB	Anlan

料号 (DRAWING)	审核 (APPD)
HC-PHB2.0-2X2PLT	黄志明

比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	尺寸 (SIZE)	备注 (REMARK)
1:1	mm	1 Of 1	A4	

2~3P结构样式

4P 结构样式