






RoHS



- 技术参数:
1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 6. 动 作 力: $250\pm 50\text{gf}$;
 7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 5-7万次;
 9. 高度尺寸可按用户要求选择;
 10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。



发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期		
设 计	Y D	日 期	21.04.27	标 准 化		日 期	
校 对	L P J	日 期	21.04.27	审 定		日 期	
工 艺		日 期					
审 核	L G B	日 期	21.04.27				

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Bp: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材 料	附 注
深圳市富港科技有限公司				
轻触开关				
TC-1125-A10.0-B10.0-250				