



小型断路器 230/400V 6kA, 1 极, C, 10A

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	断路器
一般技术数据	
极数	1
电极规格	1P
脱扣特性级别	C
机械式使用寿命（转换周期） 典型	10 000
过压类别	III
污染程度	3
电压	
电压类型 工作电压	AC
绝缘电压 (Ui)	
• 单相位运行时 AC 时 测定值	250 V
• 多相位运行时 AC 时 测定值	440 V
供电电压 单相位运行时 AC 时 测定值	230 V
电源电压	
供电电压	
• AC 时 测定值	230 V
• DC 时 测定值	60 V
值域 供电电压频率的	50/60 Hz
工作电压 DC 时 测定值 最大值	72 V
供电电压频率 测定值	50/60 Hz
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 带连接导线
交换容量	
电流通断能力	
• 根据 EN 60898 测定值	6 kA
能源限制等级	3
耗散	
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极	1.1 W
产品详细信息	
产品组件	
• 上方组合端子	是
• 下方组合端子	是

● 可一同切断的中性线	否
产品特点	
● 符合 EN 60204-1 的主开关特点	是
● 无卤素	是
● 可密封	是
● 不含硅	是
产品扩展 可安装 辅助装置	是
连接	
可连接的导线截面 单芯线的	
● 最小值	0.75 mm ²
● 最大值	35 mm ²
可连接的导线截面 多芯线	
● 最小值	0.75 mm ²
● 最大值	35 mm ²
可连接的导线截面 细芯线的 带有电缆末端加工	
● 最小值	0.75 mm ²
● 最大值	25 mm ²
拧紧转矩 [lbf·in] 螺栓连接时	
● 最小值	22 lbf·in
● 最大值	31 lbf·in
拧紧转矩 螺栓连接时	
● 最小值	2.5 N·m
● 最大值	3.5 N·m
位置 电源连接电缆	任意
机械设计	
高度	90 mm
宽度	18 mm
深度	76 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	1
紧固类型	快速紧固系统
装入位置	任意的
净重	140 g
环境条件	
环境温度影响	最大 95% 至 55°C，最大 55% 至 70°C，最大 35% 至 75°C
标准	IEC / EN 60898-1
环境温度 运行期间	
● 最小值	-25 °C
● 最大值	55 °C
环境温度 存放期间	
● 最小值	-40 °C
● 最大值	75 °C
测试循环数量 适用于环境检测 根据 IEC 60068-2-30	28
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	8.5 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.683 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	7.83 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.0048 kg
认可 证书	
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

更多信息

西门子已决定退出俄罗斯市场（参见此处）。

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

西门子正在努力更新当前的 EAC 证书。

如果您打算向 EAC 相关市场（受制裁的 EAEU 成员国俄罗斯或白俄罗斯除外）进口或提供这些产品，请联系当地的西门子办事处以了解 EAC 认证的有效性状态。

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SY6110-7CC>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SY6110-7CC>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6110-7CC

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





