





剖面 A-A



剖面 B-B



技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 变形, 起泡污损, 毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷;
2. 材料: 磷铜, 厚度0.2mm;
3. 表面处理: 镀锡;
4. 额定功率: 250V AC/DC 3A;
5. 温度范围: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
6. 接触电阻: $\leq 0.22\Omega$;
7. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$;
8. 耐压: 1000V AC/Min;
9. 适用线规: WAG28#~22#.

DIMENSION IN mm

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED.X $\pm$ 0.35X.* $\pm$ 5°.XX $\pm$ 0.25.X.* $\pm$ 3°.XXX $\pm$ 0.15.XX.* $\pm$ 1°

APR.

Alex

CHK.

Jack

DRA.

Can

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

TITLE: 3.96MM 端子

DWG NO. XY-VH3.96-31

PROJ.

CUSTOMER DRAWING

SIZE A4

SCALE 1:1

SHEET 1/1

REV. A