







REV(版本号)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)



适用线路板

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	铜针	黄铜	
3	焊片	黄铜	
4	盖子		

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C~85° C。
Working temp:-40° C~85° C。
- 额定电压: 100V, AC/DC。
Voltage rating:100V AC/DC(rms)
- 接触电阻: ≤40mΩ。
Contact resistance:40mΩ max。
- 绝缘电阻: ≥500MΩ。
Insulation resistance:500MΩ min
- 额定电流: 2A, AC/DC。
Current rating:2A AC/DC
- 耐电压: AC 500V/1分钟
Withstanding Voltage:500V AC/minute
- PIN保持力: 10N min
pin Retention Force:10N min
- 主体材料:LCP UL94-V0, 本色
Housing material:LCP UL94-V0, 本色
- 端子材:黄铜C2680, 镀镍50u" min, 光亮锡100u" min
Terminal mater:l:Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
- 焊片材料:黄铜C2680, 镀镍50u" min, 光亮锡100u" min
Solder tab material:Brass C2680, plating Ni 50u" min, plating Tin 100u" min
- 标有"▽"为重点管控
MAJOR DIMENSION: ▽

With Cover

CKT	Dim A	Dim B	Dim C
2	1.50	6.00	3.65
3	3.00	7.50	5.15
4	4.50	9.00	6.65
5	6.00	10.50	8.15
6	7.50	12.50	9.65
7	9.00	13.50	11.15
8	10.50	15.50	12.65
9	12.50	16.50	14.15
10	13.50	18.50	15.65
11	15.50	19.50	17.15
12	16.50	21.50	18.65
13	18.50	22.50	20.15
14	19.50	24.50	21.65
15	21.50	25.50	23.15
16	22.50	27.50	24.65
17	24.50	28.50	26.15
18	25.50	30.00	27.65
19	27.50	31.50	29.15
20	28.50	33.00	30.65

深圳市连欣科技有限公司

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 XX ±1.0
ANGLES ±1°

品名 (TITLE)	料号 (DMG, NO)	制程 (CNRD)	审核 (APPD)
Pitch:1.50mm ZH 立式 SMT	XDMF-0150-**-P	Alex	
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	页码 (SHEET)
mm			1 OF 1
		尺寸 (SIZE)	REV
		A4	A