


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
- 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
  - 垫片铆好后不得有松动现象。
  - 插脚尖部符合可焊性要求。
  - 螺纹需符合通止规/止针要求。
  - 螺纹扭矩: 1.0Nm。
  - 额定扭矩: 50A。
  - X为重点测量尺寸。



2	垫片		1018	1
1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量

>30 ±0.40	x.°±
6-30 ±0.30	.x°±
0-6 ±0.20	.xx°±
ANGLES ±1°	.xxx°±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO: TT34090065-1700		<b>XFCN</b> 兴飞连接器		
TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL		0769-82001899		
		www.xfconn.com		
APPD		DWG NO: /		
CHKD		VIEW		
DRAW	Wang	SCALE	SHEET	REV
DATE	2023.11.27	NONE	1:1	A1